

# vakuová přísavka ESS-20-SU

č. dílu: 189295

FESTO

snadno vyměnitelná,



## katalogový list

parametr	hodnota
min. poloměr výrobku R	60 mm
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	20 mm
objem přísavky	0.318 cm <sup>3</sup>
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 4
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 60 °C
přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	16.3 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	23 N
hmotnost výrobku	6.4 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	M6
barva	modrý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná mosaz pozinkovaná a pochromovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	PUR