

vakuová přísavka ESS-60-SN

č. dílu: 189314

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

parametr	hodnota
min. poloměr výrobku R	350 mm
jmenovitá světlost	6 mm
průměr přísavky	60 mm
objem přísavky	3.953 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 5
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-10 ... 70 °C
přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	166.1 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	136 N
hmotnost výrobku	49 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	M10
barva	černý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná tvárná hliníková slitina poniklovaná ocel pozinkovaná a pochromovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR