


Přísavka ESS-40-ES

Číslo dílu: 189348

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Min. poloměr výrobku	80 mm...80 mm
Jmenovitá světlost	3 mm...3 mm
Průměr přísavky	40 mm
Objem přísavky	4.04 cm ³ ...4.04 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Přiřazení držáku přísavky	velikost 4
Tvar přísavky	kulatý tvar, obzvlášť hlubok.
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...-0.95 bar -13.775 psi...-13.775 psi
Jmenovitý provozní tlak	-70 kPa...0 MPa -0.7 bar...-0.7 bar -10.15 psi...-10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	-30 °C...-30 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	67.6 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	28.5 N
Hmotnost výrobku	16.9 g...16.9 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M6
Barva	průsvitná
Tvrdost Shore	50 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku, poniklováno mosaz, poniklováno ocel, pozinkováno a chromováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	VMQ (silikon)