

vakuová přísavka ESS-30-BU

č. dílu: 189383

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	8 mm
min. poloměr výrobku R	80 mm
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	30 mm
objem přísavky	4.07 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 4
tvar přísavky	kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 60 °C
přídružná síla při jmenovitém provozním tlaku	26.2 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	21.5 N
hmotnost výrobku	9.9 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	M6
barva	modrý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná mosaz pozinkovaná a pochromovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	PUR