


vakuová přísavka ESS-50-BN

č. dílu: 189390

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	11 mm
min. poloměr výrobku R	150 mm
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	50 mm
objem přísavky	14.23 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 4
tvar přísavky	kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-10 ... 70 °C
přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	72.6 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	55.5 N
hmotnost výrobku	24.7 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	M6
barva	černý
tvrdost Shore	50 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná tvárná hliníková slitina poniklovaná mosaz pozinkovaná a pochromovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR