


plochý kabel KASI-1,5-Y-100

č. dílu: 18940

FESTO

pro systémové prvky AS-interface
v dodávce 100 metrů, žlutá barva



katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	71 g
rozsah provozního napětí DC	≤ 75 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
přípustné proudové zatížení	3 A
délka kabelu	100 m
stupeň krytí	IP65 s uzavřenými konci kabelů
okolní teplota	-40 ... 85 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál pláště kabelu	pryžová směs
barevný plášť kabelu	žlutá