


# napájecí modul VABF-C8-12-P3A5-QX

č. dílu: 1894888

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak	< 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	13.8 g
připojení pneumatiky 1	připraveno pro vložku
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA