


# zařízení pro adresaci ASI-PRG-ADR

č. dílu: 18959  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
počet funkčních tlačítek	5
rozhraní pro průmyslovou síť, protokol	AS-Interface SPEC 3.0
přípustný proud zátěže	100 mA
odolnost zkratu	ano
odolnost přetížení	k dispozici
rozhraní pro průmyslovou síť, počet pinů/žil	5
rozhraní pro průmyslovou síť, druh připojení	zásuvka
rozhraní pro průmyslovou síť, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
zobrazení	LCD-Display
ovládací prvky	5 tlačítek fóliová klávesnice
rozměry B x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
jmenovité provozní napětí DC	28 V
napájení	lithiová baterie
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 40 °C
hmotnost výrobku	610 g
materiál tělesa	zesílený PA