


# ventilový terminál VIFB-03-B

č. dílu: 18980

FESTO

ventilový terminál VIMP-/VIFB-03, s připojením na průmyslovou síť.  
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



Exemplary representation

## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní 5/2 monostabilní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
normální jmenovitý průtok	300 ... 1,300 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
elektrické řízení	průmyslová síť
max. počet ventilových pozic	26
max. počet tlakových zón	3
elektrický systém vst./výst.	ano
okolní teplota	-5 ... 50 °C
stavební šířka	18 mm 26 mm
stupeň krytí	IP65
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládní	elektrický
typ terminálu	03
konstrukce	pístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	modulární a rozšiřitelné
provozní tlak pro ventilový terminál s vnitřním napájením řídicího tlaku	4 ... 8 bar
řídicí tlak	4 ... 6 bar
vhodnost pro vakuum	ano
jmenovité provozní napětí DC	24 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-5 ... 50 °C