

# kyvný pohon DRE-2-F03-Q08-FS-C

č. dílu: 189938

FESTO

jednočinný, přívod vzduchu dle VDI/VDE 3845-ventily Namur lze přímo připevnit jako přírubu.



## katalogový list

| parametr  | hodnota   |
|---|---|
| velikost pohonu                                   | 2   |
| připojovací obrazec příruby                       | F03   |
| úhel kyvu   | 90 deg  |
| připojení armatury odpovídá normě                 | ISO 5211  |
| tlumení   | žádné tlumení   |
| montážní poloha                                   | libovol.  |
| provozní režim                                    | jednočinný  |
| konstrukce  | ozubený hřeben/pastorek   |
| snímání polohy                                    | bez   |
| uzavřený směr                                     | síla pružiny, zavírací  |
| připojení ventilu odpovídá normě                  | VDI/VDE 3845 (NAMUR)  |
| provozní tlak                                     | 2 ... 10 bar  |
| provozní médium                                   | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Note on operating and pilot medium                | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| třída odolnosti korozi KBK                        | 4   |
| okolní teplota                                    | -20 ... 80 °C   |
| spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-90°-0° | 1.2 l   |
| hmotnost výrobku                                  | 600 g   |
| připojení hřídele                                 | V09   |
| připojení pneumatiky                              | připojovací deska<br>G1/8   |
| upozornění k materiálu                            | obsahuje látky LABS   |
| informace o materiálu hnací hřídele               | hliník<br>eloxovaný   |
| informace o materiálu víka                        | PA  |
| informace o materiálu těsnění                     | NBR   |
| informace o materiálu pouzdra                     | hliník<br>eloxovaný   |