

kyvný pohon DRE-4-F05-Q06-FO

č. dílu: 189967

FESTO

jednočinný, přívod vzduchu dle VDI/VDE 3845-ventily Namur lze přímo připevnit jako přírubu.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost pohonu | 4 |
| připojovací obrazec příruby | F05 |
| úhel kyvu | 90 deg |
| připojení armatury odpovídá normě | ISO 5211 |
| tlumení | žádné tlumení |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | jednočinný |
| konstrukce | ozubený hřeben/pastorek |
| snímání polohy | bez |
| uzavřený směr | síla pružiny, otvírací |
| připojení ventilu odpovídá normě | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| provozní tlak | 2 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-90°-0° | 1.8 l |
| hmotnost výrobku | 1,200 g |
| připojení hřídele | V14 |
| připojení pneumatiky | připojovací deska G1/8 |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS |
| informace o materiálu hnací hřídele | hliník eloxovaný |
| informace o materiálu víka | PA |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu pouzdra | hliník eloxovaný |