

tlumič hluku UOS-1-LF

č. dílu: 1901207

FESTO

pro použití společně s ventilem s pomalým náběhem tlaku/rychlým odvětráním MS6-SV (bezpečnostní ventil).



katalogový list

parametr	hodnota
typ těsnění na závitovém dříku:	bez těsnění
montážní poloha	libovol.
konstrukce	otevřený tlumič hluku
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	75 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 50 °C
typ upevnění	s vnějším závitem
hmotnost výrobku	157.9 g
připojení pneumatiky	G1
materiál tlumicího nástavce	PE
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni