

# kyvný pohon DRE-26-F07-Q14-FS-O-PS

č. dílu: 190121

FESTO

jednočinný, přívod vzduchu dle VDI/VDE 3845-ventily Namur lze přímo připevnit jako přírubu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

| parametr  | hodnota                                 |
|---|---|
| velikost pohonu                                   | 26                                      |
| připojovací obrazec příruby                       | F07                                     |
| úhel kyvu   | 90 deg                                  |
| připojení armatury odpovídá normě                 | ISO 5211                                |
| tlumení   | žádné tlumení                           |
| montážní poloha                                   | libovol.                                |
| provozní režim                                    | jednočinný                              |
| konstrukce  | ozubený hřeben/pastorek                 |
| snímání polohy                                    | bez                                     |
| připojení ventilu odpovídá normě                  | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                    |
| provozní tlak                                     | 2 ... 10 bar                            |
| označení ATEX                                     | II 2 GD c X                             |
| teplota okolí ATEX                                | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C                      |
| provozní médium                                   | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný   |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)                | podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) |
| třída odolnosti korozi KBK                        | 3                                       |
| okolní teplota                                    | -20 ... 80 °C                           |
| spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-90°-0° | 9,6 l                                   |
| hmotnost výrobku                                  | 6,400 g                                 |
| připojení hřídele                                 | V17                                     |
| připojení pneumatiky                              | připojovací deska<br>G1/4               |
| upozornění k materiálu                            | obsahuje látky LABS                     |