


kyvný pohon DRE-26-F07-Q10-FO-O-PS

č. dílu: 190124

FESTO

jednočinný, přívod vzduchu dle VDI/VDE 3845-ventily Namur lze přímo připevnit jako přírubu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost pohonu	26
připojovací obrazec příruby	F07
úhel kyvu	90 deg
připojení armatury odpovídá normě	ISO 5211
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	bez
připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
provozní tlak	2 ... 10 bar
označení ATEX	II 2 GD c X
teplota okolí ATEX	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
třída odolnosti korozi KBK	3
okolní teplota	-20 ... 80 °C
kroučící moment při 6 barech	193 Nm
moment vratné pružiny	73 Nm
spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-90°-0°	9.6 l
hmotnost výrobku	6,400 g
připojení hřídele	V17
připojení pneumatiky	připojovací deska G1/4
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS