

# volnoběžka FLSR-40-L

č. dílu: 19037

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[pro kyvný pohon DSR.](#)

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
směr otáčení	levý chod
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	20.03 Nm
hmotnost výrobku	1,820 g
materiál tělesa	hliníkový odlitek
materiál dutinky	cementační ocel
materiál hřídele	cementační ocel