

nástrčné šroubení QS-1/4-3/8-I-U

č. dílu: 190694

FESTO

vnější závit s vnitřním šestihranem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	5 mm
typ těsnění na závitovém dříku:	potah
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	14 Nm
hmotnost výrobku	22 g
připojení pneumatiky 1	NPT1/4-18
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 3/8"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz poniklováno
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel