

L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSLF-1/8-3/16-U

č. dílu: 190727

FESTO

otočné o 360°, vnitřní závit, vnější šestihran

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 3.6 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| velikost balení | 1 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak | -0.95 ... 10 bar |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 10 bar |
| provozní médium | filtrovaný stlačený vzduch vakuum |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| max. utahovací moment | 8 Nm |
| hmotnost výrobku | 15.5 g |
| připojení pneumatiky | NPT1/8-27 pro vnější průměr hadice 3/16" |
| barva uvolňujícího kroužku | šedá |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | PBT |
| informace o materiálu uvolňovacího kroužku | POM |
| informace o materiálu těsnění hadice | NBR |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |