

# zpětný ventil H-QSM-3/16-U

č. dílu: 190842

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	zpětný ventil
přípojení pneumatiky 1	QS-3/16
přípojení pneumatiky 2	QS-5/16
typ upevnění	instalace vedení
normální jmenovitý průtok	189 l/min
provozní tlak	-1 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
min. diferenciální tlak, otevření	0.1 bar
min. diferenciální tlak, uzavření	0.2 bar
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	10 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS