

manometr
PAGL-HP3-63-60-G14-RC
 č. dílu: 1908519

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [bar]	0 ... 60 bar
rozsah zobrazení	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
odpovídá normě	EN 837-1
jmenovitý rozměr manometru	63
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 6 MPa
provozní tlak	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
činitel proměnného zatížení	0,66
třída přesnosti měření	1,6
stupeň krytí	IP65
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	radiálně dole
připojení pneumatiky	G1/4
materiály v kontaktu s médiiem	mosaz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	ocel
materiál průhledového okénka	PS
barva tělesa	stříbrný
hmotnost výrobku	80 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík
stupnice	trojitá stupnice bar (vně) MPa (vně) psi (uvnitř)