

zpětný ventil HB-3/8-QS-3/8-U

č. dílu: 190865

FESTO

průtok směrem od připojení QS k vnějšímu závitu.
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	zpětný ventil
připojení pneumatiky 1	QS-3/8
připojení pneumatiky 2	3/8 NPT
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok	1,550 l/min
provozní tlak	-1 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	mosaz
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
min. diferenciální tlak, otevření	0.1 bar
min. diferenciální tlak, uzavření	0.2 bar
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	48 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS