



# jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/4-NPT-QS-3/16-U

č. dílu: 190944

FESTO

pro škrčení na odvětrání, s otočným přívodem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
připojení pneumatiky 1	QS-3/16
připojení pneumatiky 2	NPT1/4-18
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	170 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	130 l/min
provozní tlak	1 ... 9 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PBT
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch
montážní poloha	libovol.
teplota média	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	36 g
informace o materiálu závitové části	mosaz
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM