


zpětný ventil HBM-1/16-QS-3/16-U

č. dílu: 190948

FESTO

průtok směrem od připojení QS k vnějšímu závitu.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	zpětný ventil
připojení pneumatiky 1	QS-3/16
připojení pneumatiky 2	NPT1/16-27
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	-1 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	mosaz
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch
hmotnost výrobku	15 g