

# vakuová přísavka ESV-20-SN

č. dílu: 190979

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



## katalogový list

parametr	hodnota
průměr přísavky	20 mm
objem přísavky	0.318 cm <sup>3</sup>
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-10 ... 70 °C
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	16.3 N
hmotnost výrobku	1.6 g
barva	černý
tvrdost Shore	60 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR