

# vakuová přísavka ESV-30-SU

č. dílu: 190985

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



## katalogový list

parametr	hodnota
mín. poloměr výrobku R	110 mm
průměr přísavky	30 mm
objem přísavky	0.867 cm <sup>3</sup>
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 60 °C
přídružná síla při jmenovitém provozním tlaku	40.8 N
hmotnost výrobku	2.7 g
barva	modrý
tvrdost Shore	60 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	PUR