

# vakuová přísavka ESV-40-SF

č. dílu: 190992

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



## katalogový list

| parametr                                      | hodnota  |
|---|--|
| mín. poloměr výrobku R                        | 230 mm   |
| průměr přísavky                               | 40 mm  |
| objem přísavky                                | 1.566 cm <sup>3</sup>                            |
| umístění připojení                            | nahore   |
| montážní poloha                               | libovol.   |
| tvar přísavky                                 | kulatý plochý tvar                               |
| provozní tlak v Mpa                           | -95 ... 0 kPa                                    |
| provozní tlak                                 | -0.95 ... 0 bar<br>-13.775 ... 0 psi             |
| jmenovitý provozní tlak                       | -70 kPa<br>-0.7 bar                              |
| jmenovitý provozní tlak (psi)                 | -10.15 psi                                       |
| provozní médium                               | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| shoda ohledně LABS                            | VDMA24364-A1-L                                   |
| bezpečnost vzhledem k potravinám              | viz rozšířené informace o materiálu              |
| okolní teplota                                | -10 ... 200 °C                                   |
| přídružná síla při jmenovitém provozním tlaku | 69.6 N   |
| hmotnost výrobku                              | 7.4 g  |
| barva   | šedá   |
| tvrdost Shore                                 | 60 +/- 5   |
| upozornění k materiálu                        | ve shodě s RoHS                                  |
| materiál přísavky                             | FPM  |