

vakuová přísavka ESV-40-SNA

č. dílu: 190993

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| min. poloměr výrobku R | 230 mm |
| průměr přísavky | 40 mm |
| objem přísavky | 1.566 cm ³ |
| umístění připojení | nahore |
| montážní poloha | libovol. |
| zvláštní vlastnosti | antistatický |
| tvar přísavky | kulatý plochý tvar |
| provozní tlak v Mpa | -95 ... 0 kPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| jmenovitý provozní tlak | -70 kPa -0.7 bar |
| jmenovitý provozní tlak (psi) | -10.15 psi |
| povrchový odpor | ≤ 0.000 MOhm |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -10 ... 70 °C |
| přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 69.6 N |
| hmotnost výrobku | 7.4 g |
| barva | černý/bílý bod |
| tvrdost Shore | 50 +/- 5 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | BR |