


vakuová přísavka ESV-50-BU

č. dílu: 191064

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	11 mm
min. poloměr výrobku R	150 mm
průměr přísavky	50 mm
objem přísavky	14.23 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvar přísavky	kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-20 ... 60 °C
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	72.6 N
hmotnost výrobku	13.9 g
barva	modrý
tvrdost Shore	60 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	PUR