

vakuová přísavka ESV-30-CS

č. dílu: 191074

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	10.5 mm
min. poloměr výrobku R	80 mm
průměr přísavky	30 mm
objem přísavky	9.47 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvar přísavky	kulat., 3,5 násobný měch
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-30 ... 180 °C
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	20.8 N
hmotnost výrobku	5.8 g
barva	průsvitn.
tvrdost Shore	50 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	VMQ (silikon)