

kruhový válec

ESEU-40-25-P-A-MA

č. dílu: 191173

FESTO

Zadní víko s přívodem v ose válce.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	25 mm
průměr pístu	40 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	pro čidla
varianty	osový přívod stlačeného vzduchu
provozní tlak	2 ... 10 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	0 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	631 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	149.1 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	24 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	372 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel