



# tlumič nárazu YSRW-12-20

č. dílu: 191196

FESTO

samočinně nastavitelný, s progresivní charakteristikou



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
zdvih	20 mm
tlumení	samočinně nastavitelný měkká charakteristika
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.3 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	20 mm
max. zastavovací síla	1,000 N
max. energie tlumení na zdvih	12 J
max. spotřeba energie na hodinu	41,000 J
max. zbytková energie	0.05 J
síla pro návrat do původní polohy	5 N
hmotnost výrobku	78 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	pozinkovaná ocel
materiál pístitnice	vysoce legovaná ocel