



# elektromagnetický ventil

## JMN2H-5/2-D-01-ZSR

č. dílu: 191319

FESTO

s kulatým centrálním konektorem.  
výběhový typ, k dodání do 2009



## katalogový list

| parametr                                 | hodnota  |
|--|--|
| funkce ventilu                           | 5/2 impulsní   |
| typ ovládání                             | elektrický   |
| stavební šířka                           | 26 mm  |
| normální jmenovitý průtok                | 1,000 l/min  |
| provozní tlak                            | 2 ... 10 bar   |
| konstrukce                               | pístové šoupě  |
| stupeň krytí                             | IP65   |
| jmenovitá světlost                       | 8 mm   |
| rozměr rastru                            | 27 mm  |
| funkce odvětrání                         | lze škrtit   |
| princip těsnění                          | měkký  |
| montážní poloha                          | libovol.   |
| odpovídá normě                           | ISO 15407-1<br>VDMA 24563  |
| pomocné ruční ovládání                   | s příslušenstvím, aretace  |
| typ řízení                               | nepřímo řízené   |
| napájení řídicím tlakem                  | vnitřní  |
| směr proudění                            | nelze obrátit  |
| čas pro sepnutí                          | 18 ms  |
| parametry cívky                          | 24V DC: 1,5W   |
| provozní médium                          | filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný                         |
| třída odolnosti korozi KBK               | 2  |
| teplota média                            | -10 ... 50 °C  |
| okolní teplota                           | -10 ... 50 °C  |
| hmotnost výrobku                         | 320 g  |
| elektrické připojení                     | centrální konektor<br>dle DIN 43650<br>čtyřhranný tvar<br>tvar C                                 |
| typ upevnění                             | průchozí dírou   |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84 | připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1<br>připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563 |
| připojení pneumatiky 1                   | připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1<br>připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563 |
| připojení pneumatiky 2                   | připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1<br>připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563 |
| připojení pneumatiky 3                   | připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1<br>připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563 |
| připojení pneumatiky 4                   | připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1<br>připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563 |
| připojení pneumatiky 5                   | připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1<br>připojovací deska velikosti 01 dle VDMA 24563 |
| upozornění k materiálu                   | prosté mědi a PTFE   |
| informace o materiálu těsnění            | NBR  |
| informace o materiálu pouzdra            | hliníkový tlakový odlitek  |