


# elektromagnetický ventil

## MN2H-5/2-D-02-FR-ZSR

č. dílu: 191325

FESTO

s kulatým centrálním konektorem.  
výběhový typ, k dodání do 2009



### katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládání	elektrický
stavební šířka	18 mm
normální jmenovitý průtok	500 l/min
provozní tlak	3 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	6 mm
rozměr rastru	19 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	VDMA 24563
pomocné ruční ovládání	s příslušenstvím, aretace
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vnitřní
směr proudění	nelze obrátit
vypínací čas	34 ms
spínací čas	18 ms
parametry cívky	24V DC: 1,5W
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-10 ... 50 °C
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	160 g
elektrické připojení	centrální konektor dle DIN 43650 čtyřhranný tvar tvar C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 2	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 3	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 4	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
připojení pneumatiky 5	připojovací deska velikosti 02 dle VDMA 24563
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek