



# zásobník na stlačený vzduch VZS-5-B

č. dílu: 192160

FESTO

Podle směrnice EU 87/404/EEC a EN 286-1:1998.  
výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
objem	5 l
montážní poloha	odpouštění kondenzátu směrem dolů
odpovídá normě	EN 286-1
provozní tlak	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	dusík stlačený vzduch
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro jednoduché tlakové nádoby
třída odolnosti korozi KBK	4
teplota média	-10 ... 100 °C
okolní teplota	-10 ... 100 °C
povolení	TÜV
max. utahovací moment připojovacího závitu	130 Nm
max. utahovací moment pro odpouštěč kondenzátu	27 Nm
hmotnost výrobku	3,500 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení odpouštění kondenzátu	G3/8
připojení pneumatiky	G1
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu zásobníku pro stlačený vzduch	ocel lakováno