



# zásobník na stlačený vzduch VZS-20-B

č. dílu: 192161

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
objem	20 l
montážní poloha	odpouštění kondenzátu směrem dolů
odpovídá normě	EN 286-1
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 1.6 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro jednoduché tlakové nádoby
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-::-] dusík
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 100 °C
okolní teplota	-10 ... 100 °C
max. utahovací moment přípojovacího závitu	130 Nm
max. utahovací moment pro odpouštěč kondenzátu	27 Nm
hmotnost výrobku	9,000 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení odpouštění kondenzátu	G3/8
připojení pneumatiky	G1
materiál zásobníku na stlačený vzduch	práškem potažená ocel