



diferenciální redukční ventil LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U

č. dílu: 192829

FESTO

bez manometru, s vnějším závitem a nástrčným připojením QS.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	diferenciální tlak, konstantní
připojení pneumatiky 1	NPT1/16-27
typ upevnění	našroubovatelný
vstupní tlak 1	0 ... 9 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PBT
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	17.5 g
informace o materiálu závitové části	mosaz