


doraz YSRWJ-8-14-A

č. dílu: 192966
výběhový výrobek

[pro přímočarý modul HMPL.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	8
zdvih	14 mm
tlumení	samočinně nastavitelný měkká charakteristika
montážní poloha	libovol.
jemné nastavení	0.03 mm
snímání polohy	pro čidla
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	≤ 0.2 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	< 1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	14 mm
max. zastavovací síla	500 N
max. energie tlumení na zdvih	3 J
max. spotřeba energie na hodinu	21,000 J
max. zbytková energie	0.02 J
síla pro návrat do původní polohy	3.5 N
hmotnost výrobku	110 g
typ upevnění	s kontramaticí
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	mosaz poniklováno
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel