



jednosměrný škrticí ventil GR-QS-4-LF

č. dílu: 193966
výběhový výrobek

FESTO

Nastavitelný průtok v jednom směru.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
připojení pneumatiky 1	QS-4
připojení pneumatiky 2	QS-4
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu průchozí dírou příslušenstvím
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	40 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	100 ... 110 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrčení 6 -> 0 barů	130 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	170 ... 185 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	15 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz poniklováno