


rozhraní CAN SPC200-COM-CAN

č. dílu: 194017

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podpora konfigurace	soubor EDS
typický příkon modulu	50 mA
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
hmotnost výrobku	80 g
maximální objem adres pro výstupy	8 byte
maximální objem adres pro vstupy	8 byte
rozsah adres síťové sběrnice	0 ... 63
provedení sběrnice sítě	galvanické oddělení hladina 1 dle ISO/DIS 11898 standardní vysoká rychlost až 1 Mbit hladina2 dle specifikace CAN V2.0 Device Net Release 2.0 kód výrobku: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
elektrické připojení sítě	svorkovnice 5 pinů dle CIA DR-303-1
prostor pro montáž	od 3 nahoru