


# obslužné zařízení SPC200-MMI-1F

č. dílu: 194018

FESTO

pro uvádění do provozu, programování a diagnostiku.  
výběhový typ, k dodání do 2007



## katalogový list

parametr	hodnota
podpora konfigurace	soubor EDS
zobrazení	2x16 znaků LCD-Display
ovládací prvky	6 tlačítek fóliová klávesnice
jmenovité provozní napětí DC	24 V
typický příkon modulu	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	225 g
provedení sběrnice MMI	RS232C galvanické oddělení 9600 - 115200 Baud 8 Bit dat 1 stop bit even parity bez handshake
připojení elektrického napájení	svorkovnice 3 piny
elektrické připojení MMI-1	konektor SUB-D 9 pinů