

redukční ventil LRS-1/4-D-O-I-MINI

č. dílu: 194613

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

se zvýšeným sekundárním odvětráním, s uzamykatelnou ovládací hlavici, pracovní tlak 12 barů.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
řada	D
pojistka ovládní	otočná hlavice s integrovaným zámkem
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	G1/8, připraveno
provozní tlak	1 ... 16 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.2 bar
normální jmenovitý průtok	1,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	450 g
typ upevnění	montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	zinkový tlakový odlitek
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek