



redukční ventil LRS-1/8-G

č. dílu: 194694
výběhový výrobek

FESTO

bez manometru, s uzamykatelnou regulační hlavicí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámkem
montážní poloha	libovol.
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	připravené G1/8"
provozní tlak	1 ... 20 bar
rozsah řízeného tlaku	0,5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0,2 bar
normální jmenovitý průtok	600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-10 ... 80 °C
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	420 g
typ upevnění	montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	mosaz