

redukční ventil s filtrem LFRS-1/2-D-5M-MAXI-A

č. dílu: 194790



Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

s uzamykatelnou regulační hlavou a manometrem, pro jmenovitý tlak 12 bar, pro nemazaný vzduch.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámkem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem
max. množství kondenzátu	80 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	2 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.4 bar
normální jmenovitý průtok	7,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,470 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC