


jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRCS-1-D-O-DI-MAXI

č. dílu: 194985

FESTO

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice,
Řada S, s uzamykatelnou ovládací hlaví.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|--|
| velikost | Maxi |
| řada | D |
| pojistka ovládání | otočná hlavice s integrovaným zámekem |
| montážní poloha | svisle +/- 5° |
| stupeň filtrace | 40 µm |
| odpouštění kondenzátu | ručně otočný |
| konstrukce | redukční ventil s filtrem bez manometru standardní proporcionální maznice |
| max.množství kondenzátu | 43 cm ³ |
| ochrana nádobky | kovový ochranný koš |
| ukazatel tlaku | připravené G1/4" |
| rozsah řízeného tlaku | 0.5 ... 12 bar |
| vstupní tlak 1 | 1 ... 16 bar |
| max. tlaková hystereze | 0.4 bar |
| normální jmenovitý průtok | 4,000 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 2,600 g |
| typ upevnění | instalace vedení |
| připojení pneumatiky 1 | G1 |
| připojení pneumatiky 2 | G1 |
| informace o materiálu pouzdra | zinkový tlakový odlitek |
| informace o materiálu nádobky | PC |