

kloubová hlavice CRSGS-M12X1,25

č. dílu: 195583

FESTO

se šestihrannou maticí, pro sférické upevnění válce (na straně pístnice),
dle DIN ISO 8139.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M12x1,25
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5a
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	129 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vnějšího kroužku	vysoce legovaná ocel
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel
materiál vnitřního kroužku	vysoce legovaná ocel
materiál matice	vysoce legovaná ocel