


pneumatické rozhraní CPX-GP-CPA-10

č. dílu: 195710
výběhový výrobek

pro modulární elektrický terminál CPX.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
přípojení ventilových terminálů	typ 12, CPA10
diagnostika	- přerušení vodiče jednotlivé cívky ventilu - zkrat na ventilech - nízké napětí na ventilech
max. počet ventilových pozic	24 pro monostabilní ventily
zobrazení LED	- 1 souhrnná diagnostika - stav kanálu pro ventily
parametrizace	sledování přerušení vodiče/kanál sledování zkratu sledování silového napětí nečinný modul v rámci kanálu možnost přepisování hodnot v rámci kanálu bezpečné při poruše v rámci kanálu
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý výstup pro ventily
rozsah provozního napětí DC	20.4 ... 26.4 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 15 mA (napájení elektroniky provozním napětím) typ. 30 mA (napájení ventilů napětím pro zátěž)
max. proud na kanál	0,2 A
max. součtový proud do modulu	4 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano, při přídavném napájení
třída odolnosti korozi KBK	2
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	150 g
elektrické řízení	průmyslová síť
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA