

hadice z plastu DUO PU-2-DUO-BS

č. dílu: 19581

FESTO

pro šroubení CN a CK, zvláště pružná a odolná zlomu, polyuretan (není povoleno použití při výrobě potravin).

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	3.2 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	13 mm
vnitřní průměr	2.3 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-35 ... 60 °C
povolení	TÜV
hmotnost výrobku dle délky	0.01 kg/m
barva	modrý/černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)