

# jednosměrný škrtecí ventil GRXA-1/4-QS-8-D

č. dílu: 195814

FESTO

ke škrceí odvětrání, s nástrčným připojením QS.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrceí na odvětrání
připojení pneumatiky 1	QS-8
připojení pneumatiky 2	G1/4
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrceí	475 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	325 ... 500 l/min
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrceí 6 -> 0 barů	720 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	610 ... 760 l/min
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	11 Nm
hmotnost výrobku	47 g
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz
informace o materiálu kyvného přívodu	zinkový tlakový odlitek chromátovaný