


spojovací vedení KMYZ-7-24-10-LED-PUR

č. dílu: 196070

FESTO

velmi ohebné, s integrovaným omezením trvalého proudu, pro ventilové terminály CPV.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
přídavné funkce	omezení proudu po sepnutí
indikace polohy sepnutí	LED
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
utahovací moment	0.25 Nm
hmotnost výrobku	170 g
elektrické připojení	úhlová zásuvka/kabel čtyřhranný tvar/volný konec 2 piny/2 vodiče
struktura kabelu	2x0,25
průměr kabelu	3.4 mm
délka kabelu	10 m
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventilu se samořezným šroubem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz