

# bateriový blok MHA1-P10-2-M3

č. dílu: 197211

FESTO

pro ventily na připojovací desku MHA1-...-HC/TC



## katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	10
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
typ upevnění ventilu	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	M7
připojení pneumatiky 2	M3
materiál připojovací desky	hliník legovaný pro tváření