


bateriový blok MHA1-PR8-3-PI-PCBM

č. dílu: 197255

FESTO

pro montáž ventilů pro přípojovací desku MHA1-...-PI na plošný spoj, s
pneumatickým vícepólovým konektorem.



katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	8
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 40 °C
typ upevnění ventilu	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M3
připojení pneumatiky 3	M5
materiál přípojovací desky	hliník legovaný pro tvárění